


ソフトラウンドドライバ マイナス貫通タイプ

SOFT ROUND GRIP SCREWDRIVER



No.	a	b	d	D	L	ℓ	質量(g)	φ	小売参考価格
D8M2-5	0.75	5.5	5.5	32	170	75	65	10	¥ 850
D8M2-6	0.95	6	6.3	40	215	100	120	10	¥ 1,100
D8M2-615	0.95	6	6.3	40	265	150	130	10	¥ 1,200

- ・押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くなりません。
- ・グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマー)を採用。
- ・グリップのグリーン色は⊖を表しています。
- ・軸は貫通タイプで、先端マグネット付きです。




ソフトラウンドドライバ クロス

SOFT ROUND GRIP SCREWDRIVER



No.	番手	d	D	L	ℓ	質量(g)	φ	小売参考価格
D8P-1	No.1	5.5	32	170	75	55	10	¥ 650
D8P-110	No.1	5.5	32	195	100	60	10	¥ 740
D8P-115	No.1	5.5	32	245	150	70	10	¥ 820
D8P-2	No.2	6.3	40	215	100	100	10	¥ 930
D8P-215	No.2	6.3	40	265	150	110	10	¥ 1,100
D8P-220	No.2	6.3	40	315	200	125	10	¥ 1,150

- ・押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くなりません。
- ・グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマー)を採用。
- ・グリップのオレンジ色は⊕を表しています。
- ・軸は非貫通タイプで、先端マグネット付きです。




ソフトラウンドドライバ マイナス

SOFT ROUND GRIP SCREWDRIVER



No.	a	b	d	D	L	ℓ	質量(g)	φ	小売参考価格
D8M-5	0.75	5.5	5.5	32	170	75	55	10	¥ 650
D8M-510	0.75	5.5	5.5	32	195	100	60	10	¥ 740
D8M-515	0.75	5.5	5.5	32	245	150	70	10	¥ 820
D8M-6	0.95	6	6.3	40	215	100	100	10	¥ 930
D8M-615	0.95	6	6.3	40	265	150	110	10	¥ 1,100
D8M-620	0.95	6	6.3	40	315	200	125	10	¥ 1,150

- ・押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くなりません。
- ・グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマー)を採用。
- ・グリップのグリーン色は⊖を表しています。
- ・軸は非貫通タイプで、先端マグネット付きです。




木柄ドライバ クロス貫通タイプ

WOODEN GRIP SCREWDRIVER



No.	番手	d	D	L	ℓ	質量(g)	φ	小売参考価格
D12P2-1	No.1	5.5	30	195	75	60	10	¥ 1,010
D12P2-2	No.2	6.3	32	230	100	120	10	¥ 1,200
D12P2-215	No.2	6.3	32	280	150	130	10	¥ 1,830
D12P2-3	No.3	8	35	290	150	200	10	¥ 1,790

- ・手にやさしい天然木を採用。
- ・軸は貫通タイプで、先端マグネット付きです。




木柄ドライバ マイナス貫通タイプ

WOODEN GRIP SCREWDRIVER




No.	a	b	d	D	L	ℓ	質量(g)	φ	小売参考価格
D12M2-5	0.75	5.5	5.5	30	195	75	60	10	¥ 990
D12M2-6	0.95	6	6.3	32	230	100	120	10	¥ 1,190
D12M2-7	0.95	7	7	35	265	125	180	10	¥ 1,770
D12M2-8	1.1	8	8	35	290	150	200	10	¥ 1,710

- ・手にやさしい天然木を採用。
- ・軸は貫通タイプで、先端マグネット付きです。



マグネタイザ

MAGNETIZER



No.	W	D	H	小売参考価格
AYG-1	52	30	52	¥ 1,020

- ・ドライバの軸など、棒状の鉄製品の着磁・脱磁ができます。
- ・DEMAGNETIZER(−)側の穴に軸を通してスライドさせると脱磁、MAGNETIZER(+)側の穴に軸を通してスライドさせると着磁できます。